

卓上ストリッパ

脱皮作業の能率アップに!

ワンタッチでキャブタイヤ・VA線・多芯線の脱皮が行えます。

| 仕様 | | 品番 (本体のみ) | 備考 |
|--------------------------|---------|--|--|
| 全長 mm | 260 | CST30  細線 (φ5mmまで) の高速脱皮に。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 替刃は仕様に応じて製作いたします。 ● 注文時にはサンプル線が必要です。 ■ 替刃を組み合わせることにより、複雑な脱皮が1~2工程で行えます。 例えば下図の脱皮が2工程で行えます。  |
| 質量 kg | 8.0 | | |
| 高さ mm | 100 | | |
| 横巾 mm | 150 | | |
| 空気消費量 cm ³ /回 | 850 | | |
| 使用空気圧 MPa | 0.5~0.6 | | |
| 脱皮能力 φ mm | 外径5まで | | |
| 脱皮長さ mm | 30 | | |
| 全長 mm | 420 | CST100  最も利用範囲の広い機種です。複雑な脱皮も行えます。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 操作は簡単です ① 線材を刃部に挿入 ② フットスイッチを踏む→脱皮完了 ■ 替刃の交換は簡単です ① 替刃締付けネジをゆるめる ② 替刃交換→ネジを締付ける→交換完了 ■ 替刃の形状 脱皮すべき線材に合わせ豊富に取り揃えてあります。  |
| 質量 kg | 13.5 | | |
| 高さ mm | 169 | | |
| 横巾 mm | 318 | | |
| 空気消費量 cm ³ /回 | 3,000 | | |
| 使用空気圧 MPa | 0.5~0.6 | | |
| 脱皮能力 φ mm | 外径15まで | | |
| 脱皮長さ mm | 100 | | |
| 全長 mm | 470 | CST110  安全カバーを取りはずした状態 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 脱皮例：下図のような脱皮が1~2工程で行えます |
| 質量 kg | 21 | | |
| 高さ mm | 200 | | |
| 横巾 mm | 275 | | |
| 空気消費量 cm ³ /回 | 3,100 | | |
| 使用空気圧 MPa | 0.5~0.6 | | |
| 脱皮能力 φ mm | 外径15まで | | |
| 脱皮長さ mm | 100 | | |
| 全長 mm | 785 | CST100L  脱皮ストロークが200mmあります。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 単純脱皮 ■ 線割り同時脱皮 ■ 2段脱皮 下図のように内皮と外皮が同時に脱皮できます ■ 段差脱皮 2工程 ■ 中間脱皮 ● 外皮移動方式 ● 剥離方式 ■ 外皮亀裂  |
| 質量 kg | 18 | | |
| 高さ mm | 155 | | |
| 横巾 mm | 300 | | |
| 空気消費量 cm ³ /回 | 5,872 | | |
| 使用空気圧 MPa | 0.5~0.6 | | |
| 脱皮能力 φ mm | 外径15まで | | |
| 脱皮長さ mm | 200 | | |
| 全長 mm | 490 | CST120  大型タイプです。ケーブル線の脱皮作業に適します。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 剥離方式 上図のように線材に切り目を入れラジオペンチ等で剥離します |
| 質量 kg | 43 | | |
| 高さ mm | 283 | | |
| 横巾 mm | 490 | | |
| 空気消費量 cm ³ /回 | 8,000 | | |
| 使用空気圧 MPa | 0.5~0.6 | | |
| 脱皮能力 φ mm | 外径30まで | | |
| 脱皮長さ mm | 100 | | |

★ 替刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。